

## 两种设备参数要求

全方位行星式球磨机:

- 一、进料粒度:  $\leq 3\text{mm}$
- 二、出料粒度: 最小可达  $0.1\mu\text{m}$  (即  $1.0 \times 10\text{mm}^{-4}$ )
- 三、最大装样量: 0.5 公斤

真密度及孔隙分析仪:

- 一、测试速度: 1-2min 完成一次测试过程
- 二、测试精度: 标准铝柱精确度优于  $\pm 0.03\%$ , 标准铝柱重复性优于  $\pm 0.015\%$ , 分辨率:  $0.0001\text{g/ml}$